

Termoelementit korkeaan lämpötilaan - Täydellinen tilausavain

		TCA-P60	TCA-P61	TCA-P62	TCA-P63	TCA-P64	TCA-P65
VTC1	4 Malli						
	0	TCA-P60	Suoralla putkella				
	1	TCA-P61	Suoralla putkella				
	2	TCA-P62	Suoralla putkella				
	A	TCA-P63	Suoralla putkella	Keramiikka			
	B	TCA-P64	Suoralla putkella	Keramiikka			
	C	TCA-P65	Suoralla putkella	Keramiikka			
Hyväksynnät							
	0	ilman					
Kytentäkoppa							
	1	BA	Alu, M20x 1,5, IP 54	(60, 63)			
	2	BUZ-T	Salpakiinnitys ruuviukitus	Alu, M20x 1,5, IP 54	(60, 61, 62)		
	3	BUZ-S	Salpakiinnitys pikalukitus	Alu, M20x 1,5, IP 54	(61, 62, 64, 65)		
	4	AA	Alu, M20x 1,5, IP 54	(61, 62, 64, 65)			
Mittaussauva = elementti / johdotus							
	A	1x	Termoelementti tyyppi J (Fe-CuNi)	(60, 61, 62)			
	B	1x	Termoelementti tyyppi K (NiCr-Ni)	(60, 61, 62, 63, 64)			
	D	2x	Termoelementti tyyppi J (Fe-CuNi)	(60, 61, 62)			
	E	2x	Termoelementti tyyppi K (NiCr-Ni)	(60, 61, 62, 63, 64)			
	G	1x	Termoelementti tyyppi S Ø 0,35 mm (RhPt-Pt)	(63, 64, 65)			
	H	1x	Termoelementti tyyppi S Ø 0,5 mm (RhPt-Pt)	(63, 64, 65)			
	K	2x	Termoelementti tyyppi S Ø 0,35 mm (RhPt-Pt)	(63, 64, 65)			
	L	2x	Termoelementti tyyppi S Ø 0,5 mm (RhPt-Pt)	(63, 64, 65)			
Mittauselementti / toleranssiluokka							
	A	Luokka 1 Termoelementti					
Suojatasku materiaali							
	1	1.4767, Kanthal AF (Ø 15, 19, 22)	(60, 62)				
	3	1.4762, Kromiteräs (Ø 22)	(62)				
	4	1.4841 Kromiteräs (Ø 21,3)	(61)				
	A	C610 keramiikka (Ø 10, 15)	(63, 64)				
	B	C799 keramiikka (Ø 10, 15, 24)	(63, 64, 65)				
Suojataskun halkaisija							
	1	15 x 1,3 mm (Kanthal)	(60)				
	2	19 x 1,3 mm (Kanthal)	(62)				
	3	22 x 1,3 mm (Kanthal)	(62)				
	5	22 x 2 mm (1.4762)	(62)				
	8	21,3 x 7,2 mm (1.4841 Umpikärki)	(61)				
	A	10 x 1,5 mm (C610)	(63)				
	B	15 x 2 mm (C610)	(64)				
	D	10 x 2 mm (C799)	(63)				
	E	15 x 2,5 mm (C799)	(64)				
	F	24x3 / 15x2,5 (C799)	(65)				
Prosessiliitäntä							
	0	ilman					
	1	Kiristysrengasliitin G1/2"	(60, 63)				
	2	Kiristysrengasliitin G3/4"	(60, 62, 63)				
	3	Kiristysrengasliitin G1"	(60-64)				
	A	Laippasarja					
Mittaussauvan pituus (U1/L)				Mittaussauvan pituus (U1/L)			
	0	180 mm L	(63)	A	710 mm L/U (U=200)	(61)	
	1	250 mm L	(63)	B	1000 mm L/U (U=200)	(61)	
	2	355 mm L	(63)	C	1400 mm L/U (U=200)	(61)	
	3	500 mm L	(60, 61, 62, 65)	E	710 mm L/U (U=300)	(61)	
	4	710 mm L	(60, 61, 62, 65)	F	1000 mm L/U (U=300)	(61)	
	6	1000 mm L	(63, 64, 65)	G	1400 mm L/U (U=300)	(61)	
	7	1400 mm L	(64, 65)	K	710 mm L/U (U=500)	(61)	
	8	2000 mm L	(64, 65)	L	1000 mm L/U (U=500)	(61)	
				M	1400 mm L/U (U=500)	(61)	
				Z	Asiakaskohtainen pituus		
Kaulaputken pituus keraamisille antureille							
	0	ilman (60, 61, 62)					
	1	80 mm	(63)				
	2	150 mm	(64)				
	3	200 mm	(65)				
	Z	Asiakaskohtainen pituus					
Kiinnitystapa / koppaan asennettava lähetin							
	0	vapaaat johtimet, lähettimen mahdolliseen asentamiseen					
	1	Standardi kookonpano keraamisella kytkentäosalla					
	2	koppaan asennettava lähetin TT 10 C	// APAQ-HCF	analoginen	[Ex]		
	6	koppaan asennettava lähetin TT 21 C	// MiniPAQ-H	digitaalinen, ohjelmoitava			
	7	koppaan asennettava lähetin TT 30 C	// IPAQ-H	digitaalinen, standardi	[Ex]		
	A	koppaan asennettava lähetin TT 40 C	// IPAQ-HPlus	digitaalinen, tarkkuus			
	D	koppaan asennettava lähetin TT 50 C	// MESO-H	digitaalinen, HART	[Ex]		
	E	koppaan asennettava lähetin TT 51 C	// IPAQ-C520	digitaalinen, HART, SIL2	[Ex]		
	F	koppaan asennettava lähetin TT 60 C	// ProfIPAQ-H	digitaalinen, Profibus PA	[Ex]		
Kiinnitystapa / kiskoon asennettava lähetin							
	0	ilman					
	1	kiskoon asennettava lähetin TT 10 R	// APAQ-LC	analoginen			
	5	kiskoon asennettava lähetin TT 21 R	// MiniPAQ-L	digitaalinen, ohjelmoitava			
	6	kiskoon asennettava lähetin TT 30 R	// IPAQ-L	digitaalinen, standardi	[Ex]		
	7	kiskoon asennettava lähetin TT 31 R	// IPAQ-21L	1 kanavainen	[Ex]		
	8	kiskoon asennettava lähetin TT 31 R	// IPAQ-22L	2 kanavainen	[Ex]		
	A	kiskoon asennettava lähetin TT 32 R	// IPAQ-4L	90 - 250 VAC			
	B	kiskoon asennettava lähetin TT 32 R	// IPAQ-4L	20 - 30 VDC			
	D	kiskoon asennettava lähetin TT 40 R	// IPAQ-LPlus	digitaalinen, tarkkuus			
	G	kiskoon asennettava lähetin TT 50 R	// MESO-L	digitaalinen, HART			
	H	kiskoon asennettava lähetin TT 51 R	// IPAQ R520	digitaalinen, HART, SIL2	[Ex]		
	K	kiskoon asennettava lähetin TT 60 R	// ProfIPAQ	digitaalinen, Profibus PA			

